



SPA620Z

Kombiableiter T1+T2 3P 37,5kA TNC mit Spannungsabgriff und Sicherung

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	37,5 kA
Blitzstoßstrom I _{imp} (10/350µs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA

Netzform

Netzform	TN-C
----------	------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene
-----------------------	---------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Spannung

Schutzpegel Up nach IEC61643-1	1,50 kV
Bemessungsspannung U _c nach IEC61643-1	255 V

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	206 mm
Breite	54 mm
Tiefe	88 mm

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	7 - 7 Nm
----------------------	----------