

4,50 - 4,50 Nm



SPA800

Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V limp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Blitzstoßstrom limp (10/350μs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
Netzform	
Netzform	TN-C
Konnektivität	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Ausstattung	
Mit Fernmeldekontakt	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	6
Spannung	
Schutzpegel Up nach IEC61643-1	1,50 kV
Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1	350 V
Architektur	
Polanzahl	3
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Abmessungen	
Höhe	95,20 mm
Breite	106,80 mm
Tiefe	67 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Mit Kontrollleuchte	Ja
Normen	
Anforderungsklasse IEC61643	T1, T2
Installation, Montage	

Nominales Drehmoment