



SPA800

Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt

Modularer Kombi-Ableiter bestehend aus drehbarem Basisteil und gesteckten Schutzmodulen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsel). Ableiter Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster. Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstreckenbauform. Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, Durchgangsklemmen für alle Leiteranschlüsse.

Technische Merkmale

Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Vorsicherung	315 A
Netzform	TN-C
Anzahl Module	6
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-40...80 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Höhe installiertes Produkt	95.2 mm
Breite installiertes Produkt	106.8 mm
Tiefe installiertes Produkt	67 mm
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1+T2
Meldeleuchte	ja
Mit Fernmeldekontakt	ja