



SPA810Z

## Kombibleiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Blitzstoßstrom Iimp (10/350µs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE 12,5 kA

#### Netzform

Netzform TN-C

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Sammelschiene, Schraubanschluss

#### Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt Nein

#### Kapazität

Anzahl Module 1,50

#### Spannung

Schutzpegel Up nach IEC61643-1 1,50 kV

Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1 255 V

#### Architektur

Polanzahl 3

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 80 °C

#### Abmessungen

Höhe 211 mm

Breite 26,70 mm

Tiefe 89 mm

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte Ja

#### Normen

Anforderungsklasse IEC61643 T1, T2, T3

#### Installation, Montage

Nominales Drehmoment 2,50 - 2,50 Nm