



SPA810Z

Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar.

Technische Merkmale

Vorsicherung	315 A
Netzform	TN-C
Anzahl Module	1.5
Bemessungsspannung U_c laut IEC61643-1	255 V
Schutzpegel U_p	1.5 kV
Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 / 400 V
Frequenz	50/60 Hz
Betriebstemperatur	-40...80 °C
Höhe installiertes Produkt	211 mm
Breite installiertes Produkt	26.7 mm
Tiefe installiertes Produkt	89 mm
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1+T2+T3
Meldeleuchte	ja
Mit Fernmeldekontakt	nein