



SPK502

Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	0,40 - 0,40 Nm

Normen

Anforderungsklasse IEC61643	D1, C2, C1
-----------------------------	------------

Elektrischer Strom

Nennableitstoßstrom In 8 - 20 μ s C2 IEC61643	20 kA
--	-------

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	12 mm
Tiefe	65 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	0,08 - 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	0,08 - 4,0 mm ²