



SPK700

Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	1 - 1 Nm

Normen

Anforderungsklasse IEC61643	C1, C2, C3, D1, B2
-----------------------------	--------------------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e	14 - 18 V
Bemessungsspannung U_c nach IEC61643-1	20 V
Schutzpegel U_p nach IEC61643-1	0,50 kV

Elektrischer Strom

Nennableitstoßstrom I_n 8 - 20 μ s C2 IEC61643	2,50 kA
Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	2,5 kA

Abmessungen

Höhe	31,50 mm
Breite	144,90 mm
Tiefe	71,50 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------