



SPK900

Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Normen

Anforderungsklasse IEC61643 C1, C2, C3, D1, B2

Spannung

Bemessungsspannung U_c nach IEC61643-1 3,30 V

Schutzpegel U_p nach IEC61643-1 0,10 kV

Elektrischer Strom

Nennableitstoßstrom I_n 8 - 20 μ s C2
IEC61643 0,91 kA

Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Abmessungen

Höhe 102 mm

Breite 25 mm

Tiefe 63,5 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt Nein