



SPN080

## Steckmodul 1 polig 25kA Typ 1 für Kombibleiter SPN8xxx Phase

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

|  |       |
|--|-------|
| Max. Ableitvermögen (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/ N-PE | 25 kA |
|--|-------|

#### Netzform

|          |        |
|----------|--------|
| Netzform | TT, TN |
|----------|--------|

#### Ausstattung

|                      |      |
|----------------------|------|
| Mit Fernmeldekontakt | Nein |
|----------------------|------|

#### Normen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Anforderungsklasse IEC61643 | T1, T2 |
|-----------------------------|--------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 - 60 °C |
|--------------------|-------------|

#### Abmessungen

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 46,6 mm |
|------|---------|

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 35,5 mm |
|--------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| Tiefe | 59,4 mm |
|-------|---------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kontrollleuchte | Optisch |
|-----------------|---------|