



Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3

Technische Merkmale

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	3
Leistung	
Leistung	0,70 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,29 W
Abmessungen	
Durchmesser der Öffnung	18,50 mm
Höhe	72,70 mm
Breite	44,50 mm
Tiefe	62,20 mm
Höhe der Öffnung	11 mm
Breite der Öffnung	18,50 mm
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Isolationsspannung Ui	3000 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 70 °C
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Elektrischer Strom	
Maximalstrom Primärseite	63 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene, Montageplatte