



ST301



Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE

Technische Merkmale

Spannung

Ausgangsspannung	8 - 12 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Isolationsspannung U _i	4000 V

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Leistung

Leistungsaufnahme VA	4 VA
----------------------	------

Abmessungen

Höhe	111 mm
Breite	35 mm
Tiefe	65 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Temperaturschutz	Ja

Ausstattung

Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm ²