



ST313



## Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE

### Technische Merkmale

#### Spannung

Ausgangsspannung	12 - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V

#### Leistung

Leistungsaufnahme VA	16 VA
----------------------	-------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm <sup>2</sup>

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
--------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	58 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Temperaturschutz	Ja

#### Ausstattung

Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein