



SU212



## Klingel 12V, 1PLE

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	0,33 A
-----------	--------

#### Abmessungen

Breite	18 mm
--------	-------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 60 °C
----------------------------	-------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5 W
---------------------------------------	-----

Leistungsaufnahme VA	5 VA
----------------------	------

#### Ausstattung

Schallpegel	85
-------------	----