



SU212



## Klingel 12V, 1PLE

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	0,33 A
-----------	--------

#### Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	18 mm
Tiefe	65 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 60 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm <sup>2</sup>

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5 W
Leistungsaufnahme VA	5 VA

#### Ausstattung

Schallpegel	85
-------------	----