



SU212

Klingel 12V, 1PLE

Klingel für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.

Technische Merkmale

Nennstrom	0.33 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue	8 / 12 V
Frequenz	50/60 Hz
Anzahl Module	1
Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...60 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5 W
Leistungsaufnahme	5 VA
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm
Tiefe installiertes Produkt	65 mm
Schallpegel	85 dB