



SU214



Summer 12V, 1PLE

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 0,33 A |
|-----------|--------|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 65 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 60 °C |

Anschluss

| | |
|---|-------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 4 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 6 mm ² |

Leistung

| | |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 4 W |
| Leistungsaufnahme VA | 4 VA |

Ausstattung

| | |
|-------------|----|
| Schallpegel | 78 |
|-------------|----|