



SVN122

LED Leuchtmelder rot 230V AC 1PLE

Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Merkmale

Anzahl Module	1
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	250 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Betriebstemperatur	-20...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 - 10mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.8 W
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17.5 mm
Tiefe installiertes Produkt	62 mm
Lampentyp	LED
Farbe	rot