



SVN133

## LED Leuchtmelder orange 12 + 48V AC + DC 1PLE

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	250 V
Stoßspannungsfestigkeit	2000 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	12 - 48 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>
Fassung Typ	Fix

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,33 W
Leistung pro Ladepunkte	0

#### Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	62 mm

#### Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

#### Werkstoff

Farbe	Orange
-------	--------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------