

0 - 45 °C



TGA200



## Spannungsversorgung 24 V DC 1A

## **Technische Merkmale**

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

Ausgangsstrom	1000 mA
Funktionen	
Ausgangsspannung geregelt	Ja
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsaufnahme standby	0,20 W
Kapazität	
Anzahl Module	4
Spannung	
Ausgangsspannung	24 - 24 V