



TGG641B



IP54

Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

Technische Merkmale

Kabel

Kabellänge 200 m

Abmessungen

Länge 50 mm

Spannung

Nennspannung 24 - 24 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C