



TJA470  
**IK04 IP20**

**domovea expert mit easy, IoT und Access Gate**

**Technische Merkmale**

**Kapazität**

Anzahl Module	6
---------------	---

**Ausstattung**

Web server	Ja
Anzahl Kanäle	1

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC

**Konnektivität.**

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrfach-Schnittstellen
---	-------------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Funktion	Lokal- und Fernverbindung der Außenstation mit IP-Endgeräten wie z. B. Smartphone und Tablet
Kodierung	Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen