



TJA560



## IoT Controller

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

#### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

#### Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Montageart	Zur Installation in die Unterverteilung