



TJA665



## Konfigurationsserver KNX easy

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

#### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

#### Konnektivität.

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrfach-Schnittstellen
---	-------------------------

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	easy
-----------------------------	------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

#### Abmessungen

Breite	105 mm
--------	--------

Tiefe	65 mm
-------	-------

#### Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
--------------	-----------------------

Spannung	Spannungsversorgung über PoE oder 24 VDC
----------	--