



TJA670



domovea basic mit easy und IoT

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Ausstattung

Web server	Ja
Anzahl Kanäle	1

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC

Konnektivität.

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrfach-Schnittstellen
---	-------------------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite	105 mm
Tiefe	65 mm

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
Kodierung	Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
Montageart	Zur Installation in die Unterverteilung
Spannung	Spannungsversorgung über PoE oder 24 VDC