



TKP100A



IP30

## coviva Smartbox

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

#### Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

#### Spannung

Betriebsspannung	5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus	30 - 30 V
Versorgungsspannungsart	DC

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
-----------------------------	-----------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP30
--------------	------

#### Frequenz

Funk Sende-/Empfangsfrequenz	433,4 - 868,3 MHz
------------------------------	-------------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
--------------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Nein
-----------------	------

#### Abmessungen

Breite	77 mm
Tiefe	26,50 mm

#### Texte

Funktion	Steuerung und Visualisierung von Funk und WLAN Installationen per App und Browser, einfache Erstellung von Szenen (Covigrammen) via App für das Auslösen von Aktionen durch definierbare Ereignisse oder manuell, Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Temperaturfunktionen
Kodierung	Verwaltung von 3 Benutzerprofilen
Montageart	Freistehend oder Wandmontage