



TN530

PoE-Switch mit 4x PoE ports + 4x 1Gbit/s ports

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 48 - 48 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Kapazität

Anzahl Module 8

Texte

Kategorie/Ports 8 Gigabit-Ethernet fähige Ports, davon 4 mit PoE-Speisung zur Versorgung weiterer Netzwerkgeräte

Steckverbinder/Buchsen Mit 8 RJ45-Buchsen: 6 vorne und 2 unten

Auslass Mit 45° Schrägauslass

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen