



TR351A



Konzentrator, Unidirektionaler Funkeingänge, KNX, weiß

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module 0

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, quicklink

Sicherheit

Schutzart IP IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Texte

Funktion

Erhöhung der möglichen Anzahl von Verbindungen zwischen KNX-TP und KNX-Funk, Gruppierung der Eingänge mit gleicher Funktionsweise