



TRB201



## Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink

### Technische Merkmale

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

#### Konnektivität.

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

#### Abmessungen

Einbautiefe	35 mm
-------------	-------

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

#### Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

#### Leistung

Ausgangsleistung	3680 W
------------------	--------

#### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

#### Texte

Anschlussart

Mit Schraub-Liftklemmen

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-  
Funktion, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart

Für den Einbau hinter UP-Einsätzen