



TRB302B



Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem Funkbus

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 - 868 MHz

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Nur für den internen Gebrauch

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 0

Beleuchtung

LED-Steuerung Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Spannung

