



TRC270D



IP30



Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy, quicklink
-----------------------------	----------------------

Konnektivität.

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Tiefe	77 mm
Einbautiefe	40 mm

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	3680 W
------------------	--------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Texte

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater--
Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite akti-
vierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)