



TRC301B



IP30



## Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bussystem Funkbus

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy, quicklink

#### Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

#### Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Ja

Mit HLK Ansteuerung Nein

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

#### Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 - 868 MHz

#### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

#### Nur für den internen Gebrauch

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 0

#### Beleuchtung

LED-Steuerung Ja

#### Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 9010

#### Sicherheit

Schutzart IP IP31

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

#### Spannung

Eingangsspannung 3 - 3 V

