



TRE201



IP55



Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

Mit Bussystem KNX Nein

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Abmessungen

Einbautiefe 40 mm

Werkstoff

Farbe Weiß

Ausstattung

Funk bidirektional Ja

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Funk Empfangsfrequenz 868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung 2300 W

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater--
Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite akti-
vierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)