



TRE302



IP55



Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Frequenz

Funk Sendefrequenz 868,30 MHz

Konnektivität.

Empfänger Kategorie 2

Radio Protokoll KNX-Funk

Funktionen

Mit Raumthermostat Nein

Spannung

Betriebsspannung 3 - 3 V

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 25 mm

Höhe 76 mm

Breite 49 mm

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 9010

Werkstoff Kunststoff

Glanzgrad Glänzend, Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, einfache Übernahme der Konfiguration von einem Master-Gerät, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart Für Schraubbefestigung oder Montage mit festklebbarer Halterung, Für senkrechte und waagerechte Montage