



TRE400



IP55



Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink

Technische Merkmale

Ausstattung

C Last	Nein
Anzahl Kanäle	1
Anzahl der Ausgänge	1
Lebenszyklus Transmitter	1 %
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Architektur

Anzahl der Jalousie-/Rollladenausgänge	0
--	---

Konnektivität.

Mit Bussystem Funkbus	Ja
Empfänger Kategorie	2
Radio Protokoll	KNX-Funk

Abmessungen

Breite	85 mm
Höhe	35 mm
Länge	150 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz
-----------------------	---------------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Leistung

Glühlampenlast	1500 - 1500 W
----------------	---------------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Eingangsspannung	5 - 5 V

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Kabelklemme	Mit Montageplatte und Zugentlastungen

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	1
Schaltstrom	10 A
Nennstrom	10 A
