



TRE530



IP55



## Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, weiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,50 - 2,50 m

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy, quicklink

Minimale Einschaltdauer 30 s

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

#### Lieferumfang

Busanpassung inklusive Ja

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

#### Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

#### Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufruf bei Bewegung/ohne Bewegung, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter