



TRE600



Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,5 - 4,0 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy, quicklink

Minimale Einschaltdauer 30 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Lieferumfang

Busan Kopplung inklusive Ja

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

Texte

Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Betriebsmodus ein/aus, Szenenaufruf bei Bewegung/ohne Bewegung, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werks-einstellung)

Funktion

Montageart

Für Wandmontage, Plug & Play Anschlussmontage