



TRM690G



Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy, quicklink

Konnektivität.

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Tiefe	18 mm
Einbautiefe	40 mm

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,85 A
-----------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	200 W
------------------	-------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen