



TRM691E



Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht

Technische Merkmale

Spannung

Systemspannung 230 V AC

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 1.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 2.5 mm²

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 1

Leistung LED Lampe 50 W

Bussystem Dimmaktor Ausführung Universal

Kapazität

Anzahl Module 0

Leistung

Glühlampenlast 200 - 200 W

Dimmleistung 200 - 200 W

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

Texte

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Dimmprinzip Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Funktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen