



TRM693G



IK04

IP20

Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy, quicklink

Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

Mit Bussystem KNX Nein

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Abmessungen

Tiefe 20 mm

Einbautiefe 40 mm

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional Ja

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 3 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Funk Empfangsfrequenz 868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung 690 W

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 230 V AC

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Texte

Anschlussart

Mit Schraub-Liftklemmen

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-
Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite akti-
vierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart

Für den Einbau hinter UP-Einsätzen