



TRM694G



IP20

Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy, quicklink

Konnektivität.

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Tiefe	20 mm
Einbautiefe	40 mm

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 4 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung 920 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Texte

Anschlussart

Mit Schraub-Liftklemmen

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-
Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite akti-
vierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart

Für den Einbau hinter UP-Einsätzen