



TU402



IP50



Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle

Technische Merkmale

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 - 868 MHz

Spannung

Betriebsspannung 6 - 6 V

Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Sicherheit

Schutzart IP IP50

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Abmessungen

Höhe 83 mm

Breite 46,5 mm

Tiefe 15,80 mm

Ausstattung

Mit Batterie Ja

Batterie

Batterielebensdauer 5 Jahre

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)