




TU406



IP30



## Funkfernbedienung, KNX, 6 Tasten, 6 Kanäle

### Technische Merkmale

#### Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 - 868 MHz

#### Spannung

Betriebsspannung 6 - 6 V

#### Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 6

#### Sicherheit

Schutzart IP IP30

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

#### Abmessungen

Höhe 133,6 mm

Breite 50,2 mm

Tiefe 16 mm

#### Ausstattung

Mit Batterie Ja

#### Batterie

Batterielebensdauer 5 Jahre

#### Texte

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)