



TU418



IP30



Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle

Technische Merkmale

Frequenz

Übertragungsfrequenz 868 - 868 MHz

Spannung

Betriebsspannung 6 - 6 V

Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 7

Sicherheit

Schutzart IP IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Abmessungen

Höhe 134 mm

Breite 50,2 mm

Tiefe 16 mm

Ausstattung

Mit Batterie Ja

Batterie

Batterielebensdauer 5 Jahre

Texte

Beleuchtung Mit bewegungs- und betätigungsabhängiger Beschriftungsfeld-Beleuchtung

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)