



TX510



## Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,5 - 3,5 m

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Minimale Einschaltdauer 30 s

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 12 mA

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

#### Werkstoff

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

#### Texte

Funktion Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen, 2-Kanal-Modus

Montageart Für Deckenmontage in 60er Up- oder Hohlwanddose