







## Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

## **Technische Merkmale**

Texte

Sicherung Anschluss

Kapazität	
Anzahl Module	4
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom	320 mA
Konnektivität.	
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	28 - 32 V
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm²
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz

Schutzleiter muss angeschlossen werden