



TXA112



## Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	640 mA
---------------	--------

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect

#### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	28 - 32 V

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Texte

Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen