



TXA116









Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 2 Drosseln, 2x320mA

Technische Merkmale

				_	
K-2	n	-	7	i+	ä+

Anzahl Module 4

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V
Ausgangsspannung 28 - 32 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Texte

Sicherung Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz

Anschluss Schutzleiter muss angeschlossen werden

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen