



TXA310



Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem EIB

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 10

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Nur für den internen Gebrauch

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 8

Beleuchtung

LED-Steuerung Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung 230 - 230 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

