


TXA628C



Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX easy, 230V

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Elektrischer Strom

Nennstrom 6 A

Max. Schaltstrom 6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Kapazität

Anzahl Module 6

Texte

Funktion Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen