



TXB304



Binäreingang 4fach, UP, KNX

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem EIB

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 4

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Nein

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Beleuchtung

LED ansteuern Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

Schutzart IP IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung 5 - 5 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Systemspannung 30 V DC über Bus